



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8802.065**

**Profilo di ingresso cavi posteriore**

Stato: 27/09/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8802.065 - Profilo di ingresso cavi posteriore per armadi TS, TP

Da inserire direttamente nell'apertura del fondo.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	TS 8802.065
Descrizione prodotto	Consente l'introduzione a tenuta dei cavi nell'apertura del fondo.
Vantaggi	Adatti soprattutto a cavi aventi la stessa sezione Installando la piastra di montaggio nella posizione più arretrata è possibile introdurre direttamente i cavi con il minimo raggio di curvatura
Dati tecnici	Guarnizione elastica di tenuta: Sezione: 30 x 25 mm
Applicazioni tipiche	Inserire direttamente sull'apertura sul fondo/profilato base e sulla lamiera di fondo
Materiale	Profilo in alluminio estruso Guarnizione elastica di tenuta: Poliuretano espanso
Parti incluse nella fornitura	Profilati di inserimento, morsetti elastici inclusi
Nota	2 pezzi sono sufficienti per un'apertura del fondo con larghezza armadio fino a 800 mm Negli armadi con larghezza minima 1000 mm sono presenti due aperture nel fondo. Per ogni armadio è possibile montare 4 pezzi.
Adatti per	Tipo di contenitore: TS: = 600 mm Tipo di contenitore: TP
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55 con montaggio a regola d'arte
Confezione	2 pz.
Peso/Conf.	0,21 kg
Peso netto	0.208
Peso lordo	0.21
Codice tariffa doganale	73269098

# Caratteristiche

---

EAN	4028177496354
ETIM 7.0	EC002624
ECLASS 8.0	27189265

---