


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8806.500

## Armadi componibili TS 8

Stato: 19/10/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8806.500 - Armadi componibili TS 8

Grazie alla struttura simmetrica con sistema di punzonatura identico in larghezza e profondità, l'armadio componibile TS 8 in lamiera di acciaio offre tanto spazio utile in più e può essere accoppiato su tutti i lati, per la massima flessibilità. Inoltre, la compensazione automatica del potenziale integrata nell'armadio e il triplice trattamento della superficie garantiscono elevati livelli di sicurezza.



## Caratteristiche

Nr. d'ord.	TS 8806.500
Materiale	Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
Colore	RAL 7035

# Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Struttura dell'armadio Porta/e Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Tetto Parete posteriore 4 golfari di sollevamento Chiusura: doppio pettine 3 mm Lamiere di fondo Piastra di montaggio 2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm 2 listelli di montaggio installati nella profondità dell'armadio
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 600 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	699 mm x 1.896 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Codice IK	IK09
Numero di porte	1
2 supportstrips in depth	sì
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	130,5 kg
Peso netto	123.5
Peso lordo	128.7
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177251038

## Caratteristiche

---

EAN11 (UC)	38076
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

---

## Approvazioni

---

Approvazioni	Bureau Veritas Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificati	Superficie
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

---