


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8815.500

Armadi componibili TS 8

Stato: 19/10/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8815.500 - Armadi componibili TS 8

Grazie alla struttura simmetrica con sistema di punzonatura identico in larghezza e profondità, l'armadio componibile TS 8 in lamiera di acciaio offre tanto spazio utile in più e può essere accoppiato su tutti i lati, per la massima flessibilità. Inoltre, la compensazione automatica del potenziale integrata nell'armadio e il triplice trattamento della superficie garantiscono elevati livelli di sicurezza.



Caratteristiche

| | |
|------------|--|
| Nr. d'ord. | TS 8815.500 |
| Materiale | Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm |
| Superficie | Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate |
| Colore | RAL 7035 |

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Parti incluse nella fornitura | Struttura dell'armadio Porta/e Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Tetto Parete posteriore 4 golfari di sollevamento Chiusura: doppio pettine 3 mm Lamiere di fondo Piastra di montaggio 2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm |
| Dimensioni | Larghezza: 800 mm Altezza: 1.200 mm Profondità: 500 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 699 mm x 1.096 mm |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 55 |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Codice IK | IK09 |
| Numero di porte | 1 |
| Materiale di base | Lamiere d'acciaio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso/Conf. | 92,1 kg |
| Peso netto | 87.533 |
| Peso lordo | 93.2 |
| EAN | 4028177522831 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvazioni

Approvazioni

Bureau Veritas
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Certificati

Superficie

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK