



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.004

Supporti per sbarre PLS

Stato: 6/02/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.004 - Supporti per sbarre PLS

Per sbarre speciali PLS 800 A/1600 A, tripolari e quadripolari, montaggio superiore.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SV 9342.004
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Tensione nominale di esercizio	1000 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 480 V, distanza tra i supporti 250 mm, sbarre PLS 1600, Interruttore max. 1200A, DIVQ/7
Informazioni sul nr. d'ord.	Per le applicazioni UL è necessario l'uso dei profilati base Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC
Esecuzione supporti per sbarre	PLS 1600 PLUS
Numero dei poli	4 poli
Per sbarre di distribuzione	PLS 1600
Con fissaggio interno	sì
Interasse delle sbarre	60 mm
Confezione	4 pz.
Peso netto	2.2
Peso lordo	2.321
Codice tariffa doganale	85469010
EAN	4028177536760
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Approvazioni

Approvazioni

ABS

Lloyds Register of Shipping

UL + C-UL (listed)

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK