

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.700

# Adattatori per dispositivi di protezione

Stato: 9/01/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.700 - Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	SV 9345.700
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Cavi di collegamento Inseri scorrevoli
Corrente nominale max.	630 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7
Connessione cavi	superiore
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Nota	Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli	3 poli
Informazioni sul nr. d'ord.	Se si utilizza il dispositivo di protezione Siemens VL630 è necessario il connettore a innesto 9342.720
Dimensioni	Larghezza: 140 mm Altezza: 345 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm

# Caratteristiche

---

Per produttori (tipo)	ABB (S5, T5, T5 UL) Allen Bradley (140U-L) Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A) GE (FG630) Legrand (DPX 630) Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW) OEZ (BH630N, BH630S) Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600) Schrack (MC3) Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64) Terasaki (E630, S630)
Confezione	1 pz.
Peso netto	3.6
Peso lordo	3.808
Quota di rame (kg / pezzo)	2.44
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177680005
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Approvazioni

---

Approvazioni	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK