


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



CP 6663.500

CP 40 固定ベース、回転式、ステン  
レス製

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6663.500 - CP 40 固定ベース、回転式、ステンレス製

## Features

品番	CP 6663.500
仕様	背面M8ねじ穴
材質	ステンレス、1.4305 (AISI 303)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠) IP X9 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠)
回転型/傾斜型	Yes
Rotation angle/swivel area	約 350°、ローレットねじで固定可能
1パック	1 個
質量/パック	3.9 kg
純質量	3.657
総質量	3.98
関税率番号	73269098
EAN	4028177122246
ETIM 7.0	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

## Approvals

Explanations	製造者宣言書
--------------	--------