

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1059.000

AX 기본 인클로저, 강판

상태: 2024. 10. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1059.000 - AX 기본 인클로저, 강판

루프, 베이스 및 측면에 인클로저 캠이 삽입된 콤팩트 인클로저 AX는 대형 인클로저 VX25로 구성된 잘 알려진 25mm 시스템 그리드를 형성합니다. 특허받은 독특한 이 시스템 덕분에 AX 콤팩트 인클로저는 모든 확장 및 추가 장착 케이스에 대비되어 있습니다. 시스템 구성요소 및 액세서리는 구멍을 뚫지 않고 간단하고 빠르게 그리고 안전하게 레일에 장착 및 추후 설치할 수 있습니다.

특징

주문 번호	AX 1059.000
장점	내부 설치용 레일 및 당사의 다양한 시스템 액세서리와 조합하여 25mm 피치 패턴의 통합된 인클로저 캠을 통해 내부 설치 옵션이 다양해짐 구멍을 뚫지 않고 내부 설치용 레일을 장착함으로써 보호 등급(UL 인증) 유지 추가 장착 레벨 및 베이스 구성용 레일로 높아진 지지 하중 Rittal 컨피규레이터 RiPanel을 사용하여 간단하게 계획 및 구성
재료	인클로저: 강판 도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	도어가 있는 인클로저 인클로저 바닥 내 글랜드 플레이트 장착 플레이트 천공형 도어 스트립 잠금장치: 3mm 이중 걸림
보호 등급 NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12

특징

EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 3R Type 4 유형 12
IK 코드	IK10
치수	폭: 600 mm 높이: 800 mm 깊이: 400 mm
도어 재료 두께	2 mm
인클로저 재료 두께	1.5 mm
장착 플레이트 재료 두께	2.5 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	545 mm x 775 mm
도어 개수	1
도어 경첩 교체 가능	예
잠금 장치 개수	2
잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 2 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
글랜드 플레이트	사이즈: 7 개수: 1
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
중량/개수	37.4 kg
순 중량	35.5

특징

총 무게	37.36
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	137.8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
관세 번호	94032080
EAN	4028177813144
E-Number Sweden	E3465148
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
설명	제조사 인증 적합성 인증 적합성 인증 UK