

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.710

소켓 박스

상태: 2024. 10. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.710 - 소켓 박스 LED 시스템 조명용

소켓 박스는 LED 시스템 조명과 결합해서 국제적인 사용을 위한 유연한 모듈을 구성.

특징

주문 번호	SZ 2500.710
제품 설명	소켓 박스는 LED 시스템 조명과 결합해서 국제적인 사용을 위한 유연한 모듈을 구성.
장점	LED 시스템 조명과 동일한 연결 액세서리 LED 시스템 조명으로 캐스케이드 가능 전체 인클로저와 관형 도어 프레임에 유연한 장착 가능 표면에 소켓 박스를 인체공학적으로 배치 간단한 연결 기술과 LED 시스템 조명의 회로에 통합되어 추가 배선 작업이 필요하지 않음
재료	플라스틱
색상	RAL 7016
제공 범위	조립 부품
연결 옵션	입중계, 3극 직통 와이어링, 3극
보호 등급	II(절연 상태)
참고 사항	용도에 따라 직통 배선 또는 입중계 3극이 필요함
치수	폭: 163 mm 높이: 68 mm 깊이: 43.5 mm
작동 온도 범위	-20 °C...55 °C
콘센트	D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)

특징

정격 작동 전압	100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
포장 단위	1 개
중량/개수	0.277 kg
순 중량	0.26
총 무게	0.28
관세 번호	85366990
EAN	4028177956896
ETIM 8	EC000330
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

승인

설명	적합성 인증
----	--------