

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.500

전자 응축물 증발기

상태: 2024. 9. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.500 - 전자 응축물 증발기

인클로저 외부에 장착. 모든 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기(벽면 장착형)에 사용 가능.



특징

주문 번호	SK 3301.500
제품 설명	인클로저 외부에 장착. 모든 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기(벽면 장착형)에 사용 가능.
장점	다전압으로 사용 가능하여 전 세계 어디서든 사용할 수 있음
색상	RAL 7035
제공 범위	전자 응축물 증발기, 연결 완료
Evaporation performance	230 V: 3,5 l/d 115V: 3.0 l/d
치수	폭: 280 mm 높이: 129 mm 깊이: 105 mm
작동 온도 범위	5 °C...60 °C
정격 작동 전압	115V ~ 230V, 1~, 50Hz/60Hz
포장 단위	1 개
중량/개수	1.4 kg
순 중량	1.32

특징

총 무게	1.72
관세 번호	84159000
EAN	4028177695511
ETIM 8	EC002009
ETIM 7.0	EC002009
ECLASS 8.0	27180715

승인

인증서	EAC
설명	적합성 인증
