

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.581**

**분할식 천공기 세트 M12 ~ M40**

상태: 2024. 9. 27 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.581 - 분할식 천공기 세트 M12 ~ M40 강판용, 3단 분할

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

## 특징

주문 번호	AS 4055.581
버전	3단 분할 포함
제품 설명	
제공 범위	다이 6개 펀치 6개 볼 베어링이 적용된 텐션 스크루 Ø 6 x 40mm 볼 베어링이 적용된 텐션 스크루 Ø 9.5 x 50mm 볼 베어링이 적용된 텐션 스크루 Ø 19 x 55mm HSS 선진 드릴 Ø 10mm 윤활 페이스트 1캔 플라스틱 케이스
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	1.5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm

# 특징

---

천공 Ø	12.5 mm
	16.2 mm
	20.4 mm
	25.4 mm
	32.5 mm
	40.5 mm

---

적합한 나사	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40

---

참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
-------	------------------------------------

---

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663

---

포장 단위	1 개
-------	-----

---

중량/개수	2.28 kg
-------	---------

---

순 중량	2.2
------	-----

---

총 무게	2.256
------	-------

---

관세 번호	82073010
-------	----------

---

EAN	4028177808843
-----	---------------

---

ETIM 8	EC002121
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC002121
----------	----------

---

ECLASS 8.0	21044719
------------	----------