

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.180

표준 조명

상태: 2024. 10. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.180 - 표준 조명

공급 전압: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

특징

| | |
|--|--|
| 주문 번호 | SZ 4138.180 |
| 버전 | 도어 열림 감지 스위치 미포함 |
| 제공 범위 | 표준 조명 조명등 조립 부품 |
| 정격 출력 | 18 W |
| Ballast | 자기식 안정기 |
| 연결 옵션 | 도어 열림 감지 스위치 커넥터를 통한 입증계 직통 배선(조명등 열 설치) |
| 조명등 | 형광 램프, 베이스 G13 |
| 보호 등급 | I (보호 도체) |
| 스위치(유형) | 통합형, ON/OFF/도어 열림 감지 스위치-작동 |
| 조명 조립 방식 | 스크류로 고정 |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1500V AC |
| 위상 측 위상 정격 충격 내전압 | 500V AC |
| 정격 절연 전압 | 500V DC/1초 |

특징

| | |
|------------|--|
| 설치 옵션 | 루프 프레임의 TS 수평 섹션: 직접 설치 TS, SE 수직 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용 루프 프레임의 전면 및 후면 SE 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용 루프 프레임의 측면 SE 섹션: 직접 설치 AE, CM, TP: 범용 브래킷 사용 AE: 내부 설치용 레일 사용 |
| 치수 | 폭: 682 mm 높이: 117 mm 깊이: 50 mm |
| 작동 온도 범위 | -15 °C...45 °C |
| 콘센트 | D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4) |
| 저장 온도 범위 | -20 °C...70 °C |
| 정격 작동 전압 | 230V, 1~, 50Hz |
| 소켓 버전 | D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4) |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 중량/개수 | 1.94 kg |
| 순 중량 | 1.74 |
| 총 무게 | 1.94 |
| 관세 번호 | 94054990 |
| EAN | 4028177092273 |
| ETIM 7.0 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

승인

승인

설명

적합성 인증