

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4697.000

서포트 스트립

상태: 2024. 9. 26 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4697.000 - 서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.



특징

주문 번호	TS 4697.000
제품 설명	케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
기술 사양	25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
길이	740 mm
설치 옵션 VX	In enclosure width/depth 800 mm
VX SE 설치 옵션	In enclosure width/depth 800 mm
설치 옵션 AX	In door width 800 mm, with cam lock
설치 옵션 PC	In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level
설치 옵션 TS	In enclosure width/depth 800 mm, on the outer mounting level
설치 옵션 AE	In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AE

특징

적합한:	인클로저 유형: VX TS VX SE PC AX AE 폭/깊이에 적합: 800 mm
적합한:	VX 베이스/주추 시스템
포장 단위	20 개
중량/개수	7.64 kg
순 중량	7.5
총 무게	7.7
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	29.1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
관세 번호	73269098
EAN	4028177108172
E-Number Sweden	E3465253
ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261