

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.805

TS IT 19" (482.6 mm) 장착 앵글 용 공기 유도 플레이트

상태: 2024. 9. 26 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.805 - TS IT 19" (482.6 mm) 장착 앵글 용 공기 유도 플레이트

통로 봉쇄 또는 LCP 시스템의 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.



특징

주문 번호	DK 5501.805
제품 설명	외부 설치 레벨에 설치된 앵글 시스템의 경우 차단재의 충돌을 피하기 위해 둘레 전체에 브러시 스트립을 이용.
사용 영역	통로 차폐 또는 LCP 시스템 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.
재료	강판 가림 패널: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	수직 트림 패널 2개 수평 트림 패널 2개 브러시 스트립 4개 셀 PU 발포 피스 4개 조립 부품

특징

조립 설명서	브러시 스트립이 있는 수직 트림 패널은 전방 및 후방 19"(482.6mm) 장착 앵글에서 격벽에 장착할 수 있음. 브러시 스트립이 있는 수평 트림 패널은 전면 19"(482.6mm) 장착 앵글에만 장착할 수 있음.
적합한:	폭: 600 mm 높이: 2,000 mm
포장 단위	1 개
중량/개수	4.85 kg
순 중량	4.65
총 무게	4.85
관세 번호	73269098
EAN	4028177679177
E-Number Sweden	E7239698
ETIM 7.0	EC000331
ECLASS 8.0	27189272