


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.875

네트워크 인클로저 TE 8000

상태: 2024. 10. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.875 - 네트워크 인클로저 TE 8000 통풍 가능

깊이 조절이 가능한 19"(482.6mm) 장착 프레임이 있는 해체 가능한 IT 인클로저 시스템.

특징

주문 번호	TE 7888.875
장점	프레임 구조 아님 최적의 접근성 분해가 가능하기 때문에 간단하게 설치 가능 도어 경첩 교체 가능
재료	강판
표면 처리	장착 프레임: 전착도장 인클로저 패널: 분체 코팅
General colour	RAL 7035
색상	RAL 7035
제공 범위	자가 지지방식 19"(482.6mm) 장착 프레임, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능 통풍 가능 강판 도어(천공형 통풍 면적 67% 초과), 전면에 디자인 손잡이, 130° 경첩, 안전 잠금장치 3524 E 장착 통풍 가능 강판 도어(천공 플레이트에 여유면이 67% 초과), 후면에 130° 경첩, 안전 잠금장치 3524 E 장착 컷아웃이 최대한 크게 만들어져 있는 베이스 프레임(선택 사항으로 계장용 모듈 플레이트) 루프 플레이트, 옵션인 팬과 케이블 인입을 위한 가려진 컷아웃 포함 수평 조절 다리 4개, M10 (미 장착 상태로 제공) 스페이서 볼트 4개, 20mm, 높임용 커버 플레이트(미 장착 상태로 제공) 측면 패널, 잠금 가능, 안전 잠금장치 3524 E 포함
치수	폭: 600 mm 높이: 1,200 mm 깊이: 1,000 mm

특징

높이 단위	24 U
높이 단위	24 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간	80 mm / 130 mm
레벨 간격(납품 시 상태)	745 mm
부하량	7,000 N
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 20
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
중량/개수	72 kg
순 중량	69
총 무게	70
EAN	4028177801509
E-Number Sweden	E7282506
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

승인

설명	적합성 인증
----	--------