

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.000

NH-부하 시 절연기 스위치 사이즈 00 ~ 3

상태: 2024. 9. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.000 - NH-부하 시 절연기 스위치 사이즈 00 ~ 3

특징

주문 번호	SV 9344.000
재료	폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급 접점 레일: 전기 구리, 은도금
색상	새시: RAL 7035 커버: RAL 7035/7001
적층 구리바용 클램핑 공간	클램핑 공간 폭: 13 mm 클램핑 공간 높이: 13 mm
for mounting plate assembly	예
케이블 출력부	상단/하단
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
최대 정격 작동 전류	160 A
적합한 NH-사이즈	00
참고 사항	제시된 기술 자료가 UR 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음 UR에 따른 사용은 "특수 목적 퓨즈"와 연결해서만 가능
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수	폭: 106 mm 높이: 194 mm
원형 전도체 단면용 연결부	4 - 95 mm ²
정격 작동 전압	690V, 3~
극 개수	3극

특징

포장 단위	1 개
중량/개수	0.76 kg
순 중량	0.7
총 무게	0.74
구리 함량(kg/개)	0.15
관세 번호	85369095
EAN	4028177540507
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

승인

승인	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK