

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3304.100

Настенные кондиционеры

Состояние: 29.04.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3304.100 - Настенные кондиционеры с базовым контроллером

Потолочные холодильные агрегаты в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.

Функции

Арт. №	SK 3304.100
Материал	Листовая сталь
Комплект поставки	Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1.000 Вт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1.060 Вт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 790 Вт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 840 Вт
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 5,4 А При 60 Гц: 5 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 12 А При 60 Гц: 14 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 900 м ³ /ч Внутренний контур: 600 м ³ /ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,2
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 950 мм Глубина: 260 мм

Функции

Степень защиты IP согл. EN 60529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем	Хладагент: R134a Кол-во: 0,325 кг
Регулирование температуры	Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	20 °C...55 °C
Диапазон установок	30 °C...55 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 825 Вт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 775 Вт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 875 Вт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 835 Вт
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	35
Gross weight	38
Код ТНВЭД	84158200
EAN	4028177322905
ECLASS 8.0	27180704

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK