


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.540

Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada

Estado: 19/10/2024 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.540 - Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada para VX IT

Para sustituir a las puertas existentes.



Características

Referencia	DK 5301.540
Descripción producto	Para sustituir a las puertas existentes.
Material	Chapa de acero
Superficie	Pintada
Color	Puerta: RAL 7035 Empuñadura Confort VX: RAL 9005
Unidad de envase	Puerta con empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E 4 bisagras de 130°, interiores Incl. material de fijación
Observación para el montaje	Para un ángulo de abertura de la puerta de 180° en ensamblajes, se precisa una bisagra para ensamblaje de 180°
Observación	Ángulo de abertura de la puerta en ubicación independiente de máx. 165° Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 110°

Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT Anchura: = 800 mm Altura: = 2.000 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	32.6 kg
Peso neto	31.6
Peso bruto	32.6
PCF/PU (cradle-to-gate)	124,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
EAN	4028177955080
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204