

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.102 Canal para cables

Estado: 19/10/2024 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.102 - Canal para cables para TS IT

Canal para cables con cubierta de cables abisagrada por ambos lados y extraíble.



## Características

|                      |   |
|----------------------|---|
| Referencia           | DK 5502.102   |
| Descripción producto | Canal para guiado de cables protegido. Cómodo acceso al cableado mediante la cubierta de cables con bisagras, opcionalmente desmontable. El canal dispone de opciones de paso hacia el interior del armario y a través del dorsal del canal. Los perfiles soporte adjuntos al canal pueden fijarse en profundidad variable sobre los eslabones del canal para facilitar el guiado de los cables. Si se desea es posible atornillar el canal. Con el fin de optimizar la conducción del aire puede combinarse con el juego de escobillas para TS IT. |
| Ventajas             | Sencillo montaje gracias a la rápida fijación sin herramientas<br>Elevada densidad de montajes gracias al guiado de cables en función de la UA<br>Posible ensamblaje dorsal contra dorsal<br>El canal para cables puede utilizarse como mampara frente a cortocircuitos de aire dentro de un cubo para pasillo frío<br>Pasos de cables con cierre, posibilidad de equipar con componentes en el estándar de montaje 1 UA  |
| Material             | Chapa de acero<br>Plástico según UL 94-HB   |
| Color                | RAL 9005  |
| Unidad de envase     | incl. cubierta y material de fijación<br>Incl. 4 soportes para sobrantes de cables  |

# Características

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Posibilidades de montaje | En el TS IT con marco de montaje de 482,6 mm (19") y una altura de 2200 mm |
| Unidades de altura       | 47 UA  |
| Dimensiones              | Anchura: 95 mm<br>Altura: 2.089 mm<br>Profundidad: 150 mm                  |
| Unidad de embalaje       | 1 pza(s).  |
| Peso neto                | 9  |
| Peso bruto               | 10   |
| Código arancelario       | 73269098   |
| EAN                      | 4028177814431  |
| ETIM 7.0                 | EC000012   |
| ECLASS 8.0               | 27400703   |