

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5507.790**

**Armario para redes/servidores TS IT**

Estado: 27/09/2024 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5507.790 - Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, IP 55, armario vacío

TS IT puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Sin equipamiento interior de 19" como armario vacío para un montaje individualizado disponible en diferentes dimensiones y con un grado de protección hasta IP 55.

## Características

|                  |   |
|------------------|---|
| Referencia       | DK 5507.790   |
| Material         | Chapa de acero<br>Aluminio  |
| Superficie       | Armazón de armario: imprimación por inmersión<br>Equipamiento interior: imprimación por inmersión<br>Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados   |
| Basic color      | RAL 7035  |
| Color            | Bastidor y piezas planas: RAL 7035  |
| Unidad de envase | Armazón de armario TS 8 con puertas y techo<br>Puerta frontal transparente con marco de aluminio (180°)<br>Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180°<br>Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E<br>Chapa de techo, de una pieza, ciega<br>Bandeja de base con chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas<br>Junta de ensamblaje y juego de estanqueidad para chapas de suelo (adjunto)<br>Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)<br>12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)<br>50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)<br>Gama IPPC |
| Dimensiones      | Anchura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidad: 800 mm  |

## Características

|  |   |
|--|---|
| Design doors                           | cerrado, IP 55  |
| Ejecución nivel(es) de 19"             | sin equipamiento interior de 19"  |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55 sólo en combinación con junta de ensamblaje o laterales atornillados  |
| Observación                            | Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación<br>En armarios con una altura y profundidad de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm los laterales adecuados están disponibles opcionalmente y se entregan montados al armario |
| Material básico                        | Aluminio  |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).   |
| Peso/UE                                | 100 kg  |
| Peso neto                              | 95  |
| Peso bruto                             | 100   |
| EAN                                    | 4028177703032   |
| E-Number Sweden                        | E7239944  |
| ETIM 7.0                               | EC002499  |
| ECLASS 8.0                             | 27180207  |

## Aprobaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Aprobaciones  | UL<br>UL + C-UL (listed)   |
| Certificados  | Superficie                 |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |