

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.480**

**Adaptador de conexión VESA  
75/100**

Estado: 19/10/2024 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.480 - Adaptador de conexión VESA 75/100

Para la conexión interior de cajas de mando planas, monitores planos convencionales y PC's industriales con conexión VESA 75/100 Conexión a los sistemas de brazo soporte CP 40 y CP 60 y en CP 120 mediante adaptador de conexión de brazo soporte Ø 130 mm a angular 120 x 65 mm.



## Características

Referencia	CP 6206.480
Ejecución	Conexión a sistemas de brazo soporte Rittal
Descripción producto	Para la conexión interior de cajas de mando planas, monitores planos convencionales y PC's industriales con conexión VESA 75/100
Ventajas	Rápido y sencillo montaje por una sola persona gracias a los taladros de cerradura Más espacio para la instalación y el mantenimiento Posibilidad de guiado de cables hacia el aparellaje fuera y por debajo de la consola Cubierta desmontable para facilitar el guiado de cables y el acceso a las conexiones interiores Soluciones de captación de cables integradas Tapa y tornillos fijos
Material	Cinc fundido a presión
Color	Adaptador de conexión: RAL 7035 Cubierta: RAL 7024
Unidad de envase	Incl. junta y material de fijación Brida para la captación de cables
Rifid y/n	sí

# Características

---

Observación	Según la aplicación se precisa fijación, acoplamiento, adaptador de inclinación o adaptador
Capacidad de carga	800 N
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	1.1 kg
Peso neto	2.5
Peso bruto	2.775
Código arancelario	79070000
EAN	4028177693920
ETIM 7.0	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

# Aprobaciones

---

Explicaciones	Declaración del fabricante
---------------	----------------------------