

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7030.060**

**Fuente de alimentación CMC III**

Estado: 19/10/2024 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.060 - Fuente de alimentación CMC III para PU, PU Compact, regleta LED, módulo Door Control

Fuente de alimentación CMC III para uso en diferentes rangos de tensión.

## Características

Referencia	DK 7030.060
Descripción producto	La fuente de alimentación se ha adaptado especialmente al diseño CMC III y puede colocarse en una unidad de montaje. Además del conector especial para la CMC III Unidad de Proceso / -Compact se encuentran disponibles adicionalmente dos bornes como salidas de 24 V.
Material	Plástico
Superficie	Frontal: liso Caja: estructurado
Color	Frontal: RAL 9005 Caja: RAL 7035
Unidad de envase	Cable de conexión 24 V (c.c.) Incl.material de fijación para el montaje a superficies
Long. cable de conexión	600 mm
Input connection	Conector C14
Corriente de salida (máx.)	2.5 A
Dimensiones	Anchura: 138 mm Altura: 40 mm Profundidad: 132 mm
Campo de temperatura de servicio	0 °C...40 °C
Tensión de salida	Tensión de salida: 24 V c.c.
Humedad del aire (sin condensación)	5...95 %
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	0.65 kg

## Características

---

Peso neto	0.65
Peso bruto	0.652
Código arancelario	85043121
EAN	4028177659384
ETIM 7.0	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

---

## Aprobaciones

---

Aprobaciones	UL
Explicaciones	Declaración del fabricante Declaración de conformidad

---