


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7645.000

Caja mural AE

Estado: 19/10/2024 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7645.000 - Caja mural AE con guías perfil de 19", variables en profundidad

Caja mural para pequeñas redes con nivel de fijación de 19" fija y entrada de cables con listón de cepillo para introducción de cables en el suelo. Grado de protección IP 55.

Características

| | |
|------------------------------------|---|
| Referencia | DK 7645.000 |
| Descripción producto | Caja mural para pequeñas redes con elevado grado de protección. |
| Material | Caja: chapa de acero |
| Superficie | Caja: texturizada Guías perfil: galvanizadas |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Caja con puerta abisagrada Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Placa entrada de cables con escobilla para la entrada de cables a través del suelo de la caja Guías perfil, 482,6 mm (19"), ajustables en profundidad sin escalonamientos Guía perfil en C para el guiado de cables en el dorsal Ángulo de chapa para el alojamiento opcional de una guía de puesta a tierra o de una regleta de enchufes en pulgadas |
| Unidades de altura | 16 UA |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 760 mm Profundidad: 350 mm |
| Pr. de montaje | 310 mm |
| Altura de montaje para componentes | 16 UA |
| Posición bisagras puerta | a la derecha, intercambiables a izquierda |
| Nº de cierres | 2 |

Características

| | |
|--|--|
| Material básico | Chapa de acero |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | Hasta IP 66 (depende de la placa de entrada de cables elegida) |
| Placa de entrada de cables | Tamaño: 5 Cantidad: 1 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso/UE | 32.2 kg |
| Peso neto | 29.7 |
| Peso bruto | 30.1 |
| Código arancelario | 94032080 |
| EAN | 4028177147041 |
| E-Number Sweden | E7239955 |
| ETIM 7.0 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |

Aprobaciones

| | |
|--------------|---|
| Aprobaciones | Lloyds Register of Shipping TÜV VDE |
|--------------|---|