

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1006.500 Wandkasten AE

Staat: 19-10-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1006.500 - Wandkasten AE Roestvaststaal

Wand-/vloerkast AE van roestvaststaal, incl. montageplaat.

## Functies

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Bestelnr.                          | AE 1006.500  |
| Materiaal                          | Kast: roestvaststaal<br>Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting<br>Montageplaat: plaatstaal<br>Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) |
| Oppervlak                          | Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm<br>Montageplaat: verzinkt   |
| Levering                           | Behuizing met deur(en)<br>Montageplaat<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard   |
| Beschermklasse NEMA                | NEMA 4X  |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66  |
| IK-code                            | IK08   |
| Afmetingen                         | Breedte: 380 mm<br>Hoogte: 380 mm<br>Diepte: 210 mm  |
| Afmetingen montageplaat (B x H)    | 334 mm x 355 mm  |
| Aantal deuren                      | 1  |
| Aantal sluitingen                  | 1  |
| Sluiting                           | Uitvoering sluiting: Knevelsluiting<br>Aantal sluitingen: 1<br>Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard<br>Material lock: Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)  |
| Basismateriaal                     | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)  |
| Leveringseenheid                   | 1 st.  |

# Funcities

---

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Gewicht/VE         | 9,8 kg        |
| Nettogewicht       | 9.31          |
| Brutogewicht       | 9.8           |
| Douanetariefnummer | 94032080      |
| EAN                | 4028177421288 |
| ETIM 8             | EC000261      |
| ETIM 7.0           | EC000261      |
| ECLASS 8.0         | 27180101      |

# Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)   |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |