

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# KL 1500.510

## Klemmenkasten KL

Staat: 19-10-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1500.510 - Klemmenkasten KL zonder wartelplaat

Gelakte kasten met deksel van plaatstaal, zonder wartelplaat. Beschermklasse IP 66.



## Functies

Bestelnr.	KL 1500.510
Materiaal	Kast: plaatstaal Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met deksel Snelsluiting incl. kunststofbussen
Protection category NEMA	NEMA 4
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 150 mm Hoogte: 150 mm Diepte: 120 mm
Materiaaldikte deksel	1,25 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	1,6 kg

# Funcities

---

Nettogewicht	1.336
--------------	-------

---

Brutogewicht	1.536
--------------	-------

---

Douanetariefnummer	73269098
--------------------	----------

---

EAN	4028177251120
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E3404662
-----------------	----------

---

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------------	---

---

Verklaringen	Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit UK
--------------	---