


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 1675.600**

**Klemmen-apparatenkasten HD**

Staat: 12-4-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1675.600 - Klemmen-apparatenkasten HD

Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Rondom naadloze siliconenafdichting tussen kast/behuizing en deksel. Hygiënische zeskantsnelssluiting



## Functies

|                |  |
|----------------|--|
| Bestelnr.      | HD 1675.600  |
| Uitvoering     | Hygienic Design behuizingen  |
| Materiaal      | Kast en deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm<br>Hoeksteun: plaatstaal, verzinkt, 2,0 mm<br>Sluitingsschroef: roestvaststaal<br>Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 |
| Oppervlak      | Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm<br>Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)  |
| Levering       | Kast rondom gesloten<br>Deksel<br>Hoeksteunen (voorgemonteerd)<br>Afdichting en snelsluitingen (meegeleverd)   |
| Afmetingen     | Breedte voorzijde: 400 mm<br>Breedte (achterzijde): 427 mm<br>Hoogte voorzijde: 200 mm<br>Hoogte achter: 227 mm<br>Diepte: 120 mm  |
| IK-code        | IK08   |
| Basismateriaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)   |

# Funcities

---

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 66<br>IP X9 |
|-------------------------------------|----------------|

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |
|--------------------------|--|

---

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13 |
|----------------------------|--|

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| Leveringseenheid | 1 st. |
|------------------|-------|

---

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 4.631 |
|--------------|-------|

---

|              |      |
|--------------|------|
| Brutogewicht | 4.72 |
|--------------|------|

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 94032080 |
|--------------------|----------|

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177639775 |
|-----|---------------|

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3465104 |
|-----------------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC002713 |
|--------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC002713 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

---

# Goedkeuringen

---

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

---

|              |   |
|--------------|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---|