


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2369.020

Continu oplichtend element

Staat: 27-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2369.020 - Continu oplichtend element voor signaalzuilen, modulair

Met 360° signaalstraling door geoptimaliseerde prisma-techniek, aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.

Functies

Bestelnr.	SG 2369.020
Uitvoering	Continu oplichtend element
Product omschrijving	Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prisma-techniek. Aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.
Voordelen	Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting. Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning. Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking.
Mogelijkheden	Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal	Behuizing van polyamide Kap: transparant polycarbonaat
Kleur	geel
Diameter	70 mm
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	2500 V AC
Nominale isolatiespanning	250 V AC
Opmerking	Gloeilampen niet bij de levering inbegrepen.
Afmetingen	Hoogte: 56 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 54, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
Nominale spanning	12 V - 240 V (AC/DC)
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Gewicht/VE	0,094 kg
------------	----------

Nettogewicht	0.07
--------------	------

Brutogewicht	0.094
--------------	-------

Douanetariefnummer	85311095
--------------------	----------

EAN	4028177219946
-----	---------------

ETIM 7.0	EC000232
----------	----------

ECLASS 8.0	27371220
------------	----------

Goedkeuringen

Goedkeuringen	C-UL UL + C-UL (listed) UR
---------------	----------------------------------