

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2370.510

LED knipperlichtelement

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2370.510 - LED knipperlichtelement voor signaalzuilen, modulair

Met 360° signaalstraling door geoptimaliseerde prisma-techniek, aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.

Functies

Bestelnr.	SZ 2370.510
Uitvoering	LED knipperlichtelement
Product omschrijving	Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prisma-techniek. Aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.
Voordelen	Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting. Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning. Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking. Knipper- en flitslichtelement incl. buislamp, direct te gebruiken
Mogelijkheden	Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal	Behuizing van polyamide Kap: transparant polycarbonaat
Kleur	Groen
Diameter	70 mm
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	2500 V AC
Nominale isolatiespanning	250 V AC
Afmetingen	Hoogte: 56 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 54, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
Nominale spanning	24 V (AC/DC)
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,08 kg

Funcities

Nettogewicht	0.07
Brutogewicht	0.083
Douanetariefnummer	94054990
EAN	4028177656468
ETIM 7.0	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

Goedkeuringen

Goedkeuringen	C-UL UL + C-UL (listed) UR
---------------	----------------------------------