


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2370.550**

**LED knipperlichtelement**

Staat: 19-10-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2370.550 - LED knipperlichtelement voor signaalzuilen, modulair

Met 360° signaalstraling door geoptimaliseerde primatechniek, aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.

## Functies

Bestelnr.	SZ 2370.550
Uitvoering	LED knipperlichtelement
Product omschrijving	Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde primatechniek. Aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.
Voordelen	Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting. Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning. Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking. Knipper- en flitslichtelement incl. buislamp, direct te gebruiken
Mogelijkheden	Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal	Behuizing van polyamide Kap: transparant polycarbonaat
Kleur	Rood
Diameter	70 mm
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	2500 V AC
Nominale isolatiespanning	250 V AC
Afmetingen	Hoogte: 56 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 54, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
Nominale spanning	230 V
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,08 kg

# Funcities

---

Nettogewicht	0.08
Brutogewicht	0.083
Douanetariefnummer	94054990
EAN	4028177656505
ETIM 7.0	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	C-UL UL + C-UL (listed) UR
---------------	----------------------------------