

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2374.070

Lampen

Staat: 26-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2374.070 - Lampen voor continu oplichtende elementen

Met BA 15d sokkel.

Functies

Bestelnr.	SG 2374.070
Product omschrijving	met BA 15d sokkel
Voordelen	Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
Mogelijkheden	Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Opgenomen vermogen (ca.)	5 W
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	286 V AC
Nominale isolatiespanning	2000 V AC
Nominale spanning	260 V
Leveringseenheid	3 st.
Gewicht/VE	0,024 kg
Nettogewicht	0.021
Brutogewicht	0.024
Douanetariefnummer	85392192
EAN	4028177219892
ETIM 8	EC000232
ETIM 7.0	EC000232
ECLASS 8.0	27371220