

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2376.030

Akoestisch element

Staat: 26-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2376.030 - Akoestisch element voor signaalzuilen, modulair

Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.

Functies

Bestelnr.	SG 2376.030
Uitvoering	Volume en 8 tonen instelbaar, 100 dB, max. 25 mA
Product omschrijving	Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.
Voordelen	Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
Toepassingsgebieden	Montage uitsluitend aan het bovenste uiteinde van de optische elementen resp. direct op het aansluitelement.
Mogelijkheden	Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal	Behuizing van polyamide
Kleur	Zwart
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	2500 V AC
Nominale isolatiespanning	250 V AC
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,12 kg
Nettogewicht	0.11
Brutogewicht	0.112
Douanetariefnummer	85369095
EAN	4028177220461
ETIM 7.0	EC001261
ECLASS 8.0	27371237

Goedkeuringen

Goedkeuringen

C-UL
UR