

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.214

# Systemverlichting LED

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.214 - Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED - de eerste verlichting speciaal voor schakelkasten! Deze innovatieve LED-techniek zorgt voor nog meer licht tot in de uiterste hoeken.

## Functies

Bestelnr.	SZ 2500.214
Uitvoering	met contactdoos
Voordelen	Optimale verlichting in de complete kast Naar keuze met clip-, schroef- en magneetbevestiging Passende uitvoering voor elke toepassing
Uitvoering	Contactdoos 90° draaibare connector Verstelling lichtverdeling
Materiaal	Lampbehuizing: spuitgietaluminium Lampkap: polycarbonaat Lampuiteinden: PC-ABS
Kleur	Kast: RAL 7016
Levering	Incl. bevestigingsschroeven
Nominaal vermogen	11 W
Aansluitmogelijkheden	Voeding, 3-polig Doorgaande bedrading, 3-polig Deurschakelaar
Overvoltage category	II
Beschermklasse	II (geïsoleerd)
Montagemethode verlichting	Geschroefd Clipbevestiging
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Nominale isolatiespanning	300 V AC
Inbouwmogelijkheden	Direct aan het kastprofiel met 25 mm-raster

# Functies

Lichtstroom	900 lm
Lichtkleur	4000 K (neutraalwit)
Opmerking	Aansluittoebehoren separaat bestellen
Afmetingen	Breedte: 437 mm Hoogte: 80 mm Diepte: 44 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...55 °C
Contactdozen	USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Nominale spanning	100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Uitvoering contactdoos	USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 20
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,614 kg
Nettogewicht	0.5
Brutogewicht	0.599
Douanetariefnummer	94054990
EAN	4028177811324
ETIM 8	EC000321
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	ENEC UL
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK