


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2528.000

Binnenwerk

Staat: 26-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2528.000 - Binnenwerk

Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.

Functies

Bestelnr.	SZ 2528.000
Uitvoering	C
Materiaal	Zinkspuitwerk
Lengte	41 mm
Sluiting	Binnenwerk: 8 mm driekant
Geschikt voor behuizingstype	AE met knevelsluiting roestvaststaal Basis AE met knevelsluiting roestvaststaal Lessenaar lessenaardeksel roestvaststaal
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,028 kg
Nettogewicht	0.02
Brutogewicht	0.028
Douanetariefnummer	83015000
EAN	4028177026612
ETIM 8	EC000743
ETIM 7.0	EC000743
ECLASS 8.0	27409218