

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2537.010

Minicomforthandgreep

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2537.010 - Minicomforthandgreep voor AE met knevelsluiting

Vorbereid voor de inbouw van binnenwerken, veiligheidssluitingen en drukknopsluitingen met een lengte tot 26,5 mm.

Functies

Bestelnr.	SZ 2537.010
Uitvoering	voor binnenwerken
Product omschrijving	Vorbereid voor het inbouwen van binnenwerken of gangbare enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm alsmede veiligheids- en drukknopsluitingen.
Materiaal	Zinkspuitwerk
Kleur	RAL 7035
Inbouwmogelijkheden	Handgreepmontage verticaal vanaf kashoogte 380 mm Handgreepmontage horizontaal vanaf kastbreedte 300 mm Vanaf een behuizingshoogte van 500 mm is de mini-comforthandgreep op het onderste sluitingspunt alleen horizontaal te monteren Vanaf een behuizingshoogte van 600 mm kan de mini-comforthandgreep op het onderste sluitingspunt 180° gedraaid, verticaal, gemonteerd worden
Geschikt voor behuizingstype	AE met knevelsluiting Wandbehuizingen AE met knevelsluiting Basis AE met knevelsluiting
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,506 kg
Nettogewicht	0.48
Brutogewicht	0.5
Douanetariefnummer	83024110
EAN	4028177626645

Functies

ETIM 8	EC000327
ETIM 7.0	EC000327
ECLASS 8.0	27189266
