

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2562.500**

**Kunststof wartelplaten**

Staat: 19-10-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.500 - Kunststof wartelplaten met membranen

Kunststof insteken en kabel doortrekken, beschermklasse IP 65 bij zorgvuldige kabelinvoer.

## Funcities

Bestelnr.	SZ 2562.500
Product omschrijving	Kunststof met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.
Materiaal	Kunststof volgens UL 94-V0 Halogeenvrij
Kleur	Overeenkomstig RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Afmetingen	Breedte: 339 mm Diepte: 149 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AE
Wartelplaat	Afmetingen: 4
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 65
Aantal kabelinvoeren en Ø (mm) min.-max.	24 x 7-12 48 x 10-15 4 x 15-21 8 x 15-25 4 x 26-35
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,62 kg
Nettogewicht	0.55
Brutogewicht	0.58
Douanetariefnummer	39269097
EAN	4028177325609
E-Number Sweden	E3404728

# Functies

---

ETIM 8	EC000211
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

---