

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2736.500 Systeemvensters

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2736.500 - Stysteemvensters voor VX, TS, VX SE

Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang.

Functies

Bestelnr.	FT 2736.500
Uitvoering	60-profiel
Product omschrijving	Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang.
Materiaal	Spuitsietaluminium profiel met zinkspuitwerk hoekstukken en éénlaags veiligheidsglas
Oppervlak	Basisraam: poedercoating RAL 7035 Scharnier- en sluitprofiel: geëloxeerd, blank
Value base frame	Van éénlaags veiligheidsglas: hoge resistentie tegen oplosmiddelen en krassen, antistatisch, gering verwondingsgevaar bij breuk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm) Scharnier met een openingshoek van 180°, eenvoudig in te hangen
Value base frame	Gemakkelijk aan de deur vast te schroeven door aangepaste afmetingen (deurverstevigingsprofielen als boorsjabloon te gebruiken). Hoogte eenvoudig aan te passen Stabiliseert de deuruitsparing. Dekt de zijkanten van de uitsparingen af De afdichting blijft vrij van vuil, de ruit kan niet worden verwijderd en bij het openen van de deur komt er geen vuil en water achter het venster terecht. Profielframe met een hoogte van 30 mm of 60 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 54

Funcities

Opmerking	Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm) Niet geschikt voor buitenopstellingen
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE Breedte: = 800 mm
Afmetingen	Breedte: 700 mm Hoogte: 670 mm Diepte: 77 mm
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 563 mm Zichtvensterhoogte: 598 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)	63 mm
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	8,65 kg
Nettogewicht	8.03
Brutogewicht	8.453
Douanetariefnummer	76101000
EAN	4028177476479
ETIM 8	EC002527
ETIM 7.0	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

Goedkeuringen

Certificaten	Beschermklasse
--------------	----------------