

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2793.560 Zichtvenster

Start: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - Zichtvenster Roestvaststaal

Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang. Materiaal roestvaststaal 1.4301 (AISI 304).



Functies

Bestelnr.	FT 2793.560
Product omschrijving	Standaard voorzien van binnenliggende 130°-scharnieren en rondom lopende afdichting.
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Eénlaags veiligheidsglas
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 54
Opmerking	Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm)
Afmetingen	Breedte: 522 mm Hoogte: 600 mm Diepte: 38 mm

Funcities

Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 408 mm Zichtvensterhoogte: 543 mm
-------------------	---

Opbouwdiepte voor componenten (max.)	31 mm
--------------------------------------	-------

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Gewicht/VE	6,5 kg
------------	--------

Nettogewicht	6.175
--------------	-------

Brutogewicht	6.5
--------------	-----

Douanetariefnummer	76101000
--------------------	----------

EAN	4028177149656
-----	---------------

ETIM 8	EC002527
--------	----------

ETIM 7.0	EC000747
----------	----------

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------
