

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3148.007

# Dakventilator, dakontluchting

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3148.007 - Dakventilator, dakontluchting

Inbouw in alle voldoende grote dakoppervlakken, luchtcapaciteit 360 m<sup>3</sup>/h.

## Funcities

Bestelnr.	SK 3148.007
Uitvoering	Zonder ventilator
Product modification	Montage-uitsparingen zijn niet compatibel. Bij verder gebruik van de dakplaat is het adapterraam 5050.700 benodigd.
Materiaal	Plaatstaal, gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	Afdichtings- en bevestigingsmateriaal Boorsjabloon
Afmetingen	Breedte: 420 mm Hoogte: 65 mm Diepte: 340 mm
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 345 mm Uitsparingsdiepte: 265 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 43
Opmerking	Door de aanvullende inbouw van de filterhouder met filtermat kan met de dakontluchting 3148.007 beschermklasse IP 44 worden bereikt
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C...60 °C
Gewicht/VE	6,8 kg
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2.644
Brutogewicht	2.844
Douanetariefnummer	73269098
EAN	4028177165335

# Functies

---

ETIM 7.0	EC000320
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180716
------------	----------