

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.850

Klimaatmoduulconcept klimaatdeur VX25

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.850 - Klimaatmoduulconcept klimaatdeur VX25 voor inbouw van koelmodulen

Klimaatdeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.

Functies

Bestelnr.	SK 3201.850
Product omschrijving	Klimaatdeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX. De klimaatdeuren sluiten perfect aan bij het totaalbeeld van de kast.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Klimaatdeur zonder voorgemonteerd koelmoduul 180°-scharnieren, deuropeningshoek ca. 130°
Opmerking	Geschikt voor VX kasten Bij VX-kasten met een breedte van 1200 mm kan de bestaande aanslagdeur worden gebruikt – onafhankelijk van de aggregaatpositie links of rechts Draairichting deur links
Geschikt voor	Aggegaatpositie links
Geschikt voor	Behuizingstype: VX: = 600 mm: = 2.000 mm Behuizingstype: = 1.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	22 kg
Nettogewicht	29.4
Brutogewicht	30.6
Douanetariefnummer	94039910
EAN	4028177925687
ETIM 8	EC002510

Funcities

ETIM 7.0	EC002510
----------	----------

ECLASS 8.0	27180702
------------	----------

Goedkeuringen

Certificaten	EAC
--------------	-----

Verklaringen	Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
--------------	---