


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.066 Vliesfiltermat

Staat: 26-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.066 - Vliesfiltermat

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

Functies

Bestelnr.	SK 3237.066
Uitvoering	voor EMC-ventilatoren
Product omschrijving	Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal	Kunstvezel met koper-nikkel-chroom coating
Opmerking	Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.	3237.060/3237.6xx
Afmetingen	Breedte: 92 mm Hoogte: 92 mm Diepte: 10 mm
Filterklasse	volgens DIN EN 779: G2
Gewicht/VE	0,002 kg
Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0.005
Brutogewicht	0.009
Douanetariefnummer	56039390
EAN	4028177666214
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513

Functies

ECLASS 8.0

27180706

Goedkeuringen

Certificaten

EAC