

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.060 Ventilatie-rooster

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.060 - Ventilatioerooster EMC

Voor ventilatie en convectie kunnen onder en boven in de behuizing ventilatioeroosters worden geplaatst.



Funcities

Bestelnr.	SK 3240.060
Uitvoering	EMC
Product omschrijving	Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatioeroosters worden geplaatst.
Materiaal	ABS
Kleur	RAL 7035
Levering	Ventilatioerooster EMC-filtermat
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 224 mm Uitsparingshoogte: 224 mm
Geschikt voor bestelnr.	SK 3240.6xx/3241.6xx
Afmetingen	Breedte: 255 mm Hoogte: 255 mm Diepte: 25 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP54 incl. EMC-filtermat IP 56 met EMC-filtermat en ventilatorafdekkap
Gewicht/VE	0,6 kg
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0.59

Funcities

Brutogewicht	0.599
Douanetariefnummer	39269097
EAN	4028177651906
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certificaten	EAC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit
