


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.320

Scheiding verticaal

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.320 - Scheiding verticaal voor TS IT

Voor het blokkeren van de luchtstroming aan de linker- en rechterzijde van het 19"-niveau bij een behuizingshoogte van 2000 mm.

Functies

Bestelnr.	SK 3301.320
Uitvoering	Aan één zijde zelfklevend
Product omschrijving	Voor het blokkeren van de luchtstroming aan de linker- en rechterzijde van het 19"-niveau bij een rackhoogte van 2000 mm.
Materiaal	PU-schuim met celstructuur Vlamvertragend volgens UL 94 (HF1)
Kleur	Antraciet
Afdichting tussen	LCP en 19"-niveau
Afmetingen	Breedte: 210 mm Hoogte: 1.915 mm Diepte: 110 mm
Geschikt voor	Breedte: 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	1,335 kg
Nettogewicht	1.135
Brutogewicht	1.335
Douanetariefnummer	39269097
EAN	4028177504424
ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261