

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3304.640**

**Wandmontage-koelaggregaat  
TopTherm Blue e**

Staat: 19-10-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3304.640 - Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. Leverbaar in de speciale bouwvormen "horizontaal" en "vlak".



## Functies

Bestelnr.	SK 3304.640
Uitvoering	wandmontage
Product omschrijving	Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W, met condensor voorzien van RiNano-coating en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping.
Voordelen	Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Kleur	RAL 9007
Levering	Condensor met hydrofobe RiNano-coating Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511	Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1,1 kW Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,26 kW Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,98 kW Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,9 kW

# Functies

Nominale spanning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 2,2 A Bij 60 Hz: 2,1 A
Aanloopstroom (max.)	Bij 50 Hz: 11,5 A Bij 60 Hz: 12,7 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit: 950 m <sup>3</sup> /h Intern circuit: 540 m <sup>3</sup> /h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,72 C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,59
Uitvoering	wandmontage
Afmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 950 mm Diepte: 260 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Koudemiddel/koelmedium	Koelmedium: R134a Aantal: 0,325 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO <sub>2</sub> -equivalent (CO <sub>2</sub> e): 0,46 t
Temperatuurregeling	e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	10 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C...70 °C
Instelbereik	20 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel	Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,64 kW Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,79 kW Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,73 kW Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	28 bar
Voorzekering	Motorbeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
Opmerking	Levertijd op aanvraag

## Funcities

---

Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	40 kg
Nettogewicht	33.95
Brutogewicht	40
Douanetariefnummer	84158200
EAN	4028177379701
ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

## Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFTA
Certificaten	EAC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK