

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3431.000

# NH-zekeringlastscheider DIN 000

Staat: 27-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.000 - NH-zekeringlastscheider DIN 000 voor montageplaatopbouw

## Funcities

Bestelnr.	SV 3431.000
Materiaal	Glasvezelversterkt polyamide Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: verzilverd hardkoper
Kleur	Behuizing: RAL 9011 Deksel: RAL 7035
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper	Breedte klemruimte: 10 mm Hoogte klemruimte: 10 mm
for mounting plate assembly	Ja
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Nominale stroom max.	100 A
Voor NH-grootte	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 89 mm Hoogte: 141,5 mm
Aansluiting voor kabels met ronde doorsneden	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	690 V, 3~
Aantal polen	3-polig
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,451 kg
Nettogewicht	0.401

# Functies

---

Brutogewicht	0.453
Koperaandeel (kg / stuk)	0.15
Douanetariefnummer	85369095
EAN	4028177042391
ETIM 8	EC001040
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK