

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.020

NH-zekeringlastscheider DIN 000

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.020 - NH-zekeringlastscheider DIN 000

Functies

Bestelnr.	SV 3431.020
Materiaal	Glasvezelversterkt polyamide Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: verzilverd hardkoper
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Afgaande aansluiting	boven
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Nominale stroom max.	100 A
Voor NH-grootte	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 53 mm Hoogte: 213 mm
Aansluiting voor kabels met ronde doorsneden	2,5 - 50 mm ²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Nominale spanning	690 V, 3~
Aantal polen	3-polig
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,62 kg
Nettogewicht	0.619
Brutogewicht	0.64
Koperaandeel (kg / stuk)	0.15

Funcities

Douanetariefnummer	85369095
EAN	4028177628724
ETIM 8	EC001040
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---