


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3439.010 Aansluitadapters

Staat: 7-7-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3439.010 - Aansluitadapters

Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.

Functies

Bestelnr.	SV 3439.010
Materiaal	Afdekking: ABS Behuizing: glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT) Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Nominale stroom max.	600 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Afgaande aansluiting	boven/onder
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050
Aantal polen	3-polig
Afmetingen	Breedte: 180 mm Hoogte: 247 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	24 x 21 mm
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen	35 - 240 mm ²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	4,56 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0.732

Funcities

Douanetariefnummer	85369010
EAN	4028177236295
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
