

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.102 Schroevendraaier

Staat: 27-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.102 - Schroevendraaier geïsoleerd

Met slanke, lange handgreep en hoogwaardig geïsoleerd lemmet.

## Functies

Bestelnr.	AS 4052.102
Uitvoering	Geïsoleerd 1000 V voor zaagsnedeschroeven
Product omschrijving	Met slanke, lange handgreep en hoogwaardig geïsoleerd lemmet.
Voordelen	Geringe inspanning door ergonomisch gevormde handgreep Glijvaste handgreepkop met duidelijke schroefcodering Zwart gepolijste lemmetpunt voor het behoud van precisie en nauwkeurigheid Handgreep 30% en isolatie maximaal 50% dunner dan bij vergelijkbaar gereedschap De optimale integratie van hand en greep maakt hogere aandraaimomenten en langer moeiteloos werken mogelijk
Materiaal	Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering Handgreep binnenzijde: hard kunststof Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Lemmet-Ø	3,5 mm
Lemmetlengte	100 mm
Lemmet (breedte x dikte)	3,5 x 0,6 mm
Uitgang	SL
Handgreep-Ø	25 mm
Handgreep lengte	105 mm
Normen	IEC 60 900
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,045 kg
Nettogewicht	0.045

# Funcities

---

Brutogewicht	0.05
Douanetariefnummer	82054000
EAN	4028177807211
ETIM 8	EC000158
ETIM 7.0	EC000158
ECLASS 8.0	21040406

---