

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4053.002

Industriële bit voor
accuschroevendraaier

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4053.002 - Industriële bit voor accuschroevendraaier met lange schacht

Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.

Functies

Bestelnr.	AS 4053.002
Uitvoering	voor zaagsnedeschroeven
Product omschrijving	Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.
Voordelen	Maximale hardheid en aandraaimomentwaarden
Technische gegevens	Gereedschapsaanpassing E 6,3 (1/4")
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Lemmet-Ø	6,3 mm
Lemmet (breedte x dikte)	3,5 x 0,6 mm
Uitgang	SL
Lengte	73 mm
Leveringseenheid	3 st.
Gewicht/VE	0,011 kg
Nettogewicht	0.027
Brutogewicht	0.031
Douanetariefnummer	82079030
EAN	4028177807389
ETIM 8	EC003864
ETIM 7.0	EC002116
ECLASS 8.0	21044204