

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.000 PC-kastsysteem

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.000 - PC-kaststelsysteem

Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden.

Functies

Bestelnr.	PC 5366.000
Uitvoering	met zichtdeur open, toetsenbordschuiflade en legborden
Product omschrijving	Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden.
Materiaal	Kast, deur, deur achter, inbouwveld, toetsenbordhouders: plaatstaal Handgrepen, decoratieplinten: kunststof Deurprofielen: aluminium Ruit: éénlaags veiligheidsglas
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Inbouwveld, toetsenbordhouders: poedercoating
Kleur	Kast, deur, decoratieplinten, toetsenbordhouders: RAL 7035 Handgreep: overeenkomstig RAL 9006 Monitorveld, deur-middendeel: RAL 7015
Levering	Kast, deur, deur achter Zichtdeur boven Toetsenbordschuiflade Legbord
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.600 mm Diepte: 636 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 12

Funcities

Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)	480 x 70 x 260 mm
------------------------------------	-------------------

Basismateriaal	Plaatstaal
----------------	------------

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Gewicht/VE	101,4 kg
------------	----------

Nettogewicht	96.4
--------------	------

Brutogewicht	101.4
--------------	-------

Douanetariefnummer	94032080
--------------------	----------

EAN	4028177693180
-----	---------------

E-Number Sweden	E3404472
-----------------	----------

ETIM 7.0	EC002502
----------	----------

ECLASS 8.0	27180501
------------	----------

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---