

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.102 Kabelgoot

Staat: 26-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.102 - Kabelgoot voor TS IT

Kabelkanaal met aan beide zijden scharnierende, afneembare kabelafdekking.



Functies

Bestelnr.	DK 5502.102
Product omschrijving	Kabelgoot voor een afgedekte kabelgeleiding. Op elk moment eenvoudige toegang tot de bekabeling via de scharnierende kabelgootdeksel, naar keuze afneembaar. De kabelgoot beschikt over mogelijkheden om kabels door te voeren naar het behuizingsinterieur en door de achterwand van de kabelgoot. De bij de kabelgoot meegeleverde kabelhouderprofielen zijn in diepte variabel op de kabelvingers van de kabelgoot vast te klikken. Hierdoor ondersteunen ze de kabelgeleiding. Als alternatief is de kabelgoot vast te schroeven. Voor een geoptimaliseerde luchtgeleiding te combineren met de borstelkit voor TS IT.
Voordelen	Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap Hoge aansluitdichtheid door op de betreffende HE afgestemde kabelgeleiding Rug-aan-rug koppelbaar Kabelgoot toe te passen als scheidingselement om luchtkortsluiting binnen een cold cube-opstelling te voorkomen Kabeldoorvoeren afsluitbaar, te voorzien van opbouwcomponenten in de 1 HE-montagestandaard
Materiaal	Plaatstaal Kunststof volgens UL 94-HB
Kleur	RAL 9005

Functies

Levering	Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal Incl. 4 kabelhouders voor reservekabels
Inbouwmogelijkheden	In een TS IT voorzien van 482,6 mm (19")-montageframes met een hoogte van 2200 mm
Hoogte-eenheden	47 HE
Afmetingen	Breedte: 95 mm Hoogte: 2.089 mm Diepte: 150 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	9
Brutogewicht	10
Douanetariefnummer	73269098
EAN	4028177814431
ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 8.0	27400703