


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5510.141

Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 26-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5510.141 - Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, met 19"-montageframe

TS IT, gesloten, voor een directe, kastgebaseerde klimatisering. 19"-interieuroopbouw met 19"-montageframe voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.

Functies

Bestelnr.	DK 5510.141
Materiaal	Plaatstaal Aluminium Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuroopbouw: dompelgrondlak Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Basic color	RAL 7035
Kleur	Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035 Interieuroopbouw: RAL 9005
Levering	Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat Zichtdeur voor, 180° scharnierend Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Twee 482,6 mm (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing. Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd) 12 x 19"-montageclip 1 HE, contactierend (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) IPPC-palet Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid Plaatstalen deur achter, gesloten, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren

Functies

Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 1.200 mm
Hoogte-eenheden	42 HE
Hoogte-eenheden	42 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter	144 mm / 308 mm
Niveaustand (in de leveringstoestand)	745 mm
Design doors	gesloten
Uitvoering 19"-niveau(s)	Montageframe, 19"
Belastbaarheid	15.000 N
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	91
Brutogewicht	101.2
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177706101
E-Number Sweden	E7239879
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit